

采购合同（货物）

项目名称：2026 年南京市质检院试剂耗材(二)

项目编号：JSZC-320100-NJXY-G2026-0022

合同编号：JSZC-320100-NJXY-G2026-0022

甲方：（买方）南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）

乙方：（卖方）北京五洲东方科技发展有限公司

甲、乙双方根据 2026 年南京市质检院试剂耗材采购 项目采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称： 见附件 1

1.2 型号规格： 见附件 1

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写及小写）：

（1）含税金额：人民币 人民币叁佰陆拾肆万伍仟伍佰陆拾玖元肆角叁分
（¥ 3645569.43 ）

（2）不含税金额：人民币 人民币叁佰贰拾贰万陆仟壹佰陆拾柒元陆角肆分
（¥ 3226167.64 ），税率： 13 %

中标最高限价单价优惠率 11.23%，最高限价为招标最高限价*（1-11.23%）。

如税务政策变动，以中标含税金额为准。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本次不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货时间：预计 2026.07.20-2027.07.19(实际以甲方通知供货开始起 1 年为准)，若因双方认可原因，合同生效期开始后，合同暂未执行，开始生效日期可向后延期。每次于收到采购人通知 3 个日历日内按照要求完成交货。

8.2 交货方式：分期交货。每次于收到甲方通知 3 个日历日内按照要求交货并通过验收。具体以采购人实际要求为准。

8.3 交货地点：南京市建邺区嘉陵江东街 3 号、江宁区诚信大道 1828 号、江宁区水阁路 8 号、六合区天圣路 150 号、栖霞区恒广路 1 号、红山路 168 号、雨花区宁双路 28 号等。

九、合同款支付

9.1 付款方式：供应商按采购人要求供货并经验收无误后，开具足额合格发票后，采购人于 3 个月内支付货物款项，如采购人有特殊资金拨付情况无法满足支付条件，可待专项资金拨付后支付。合同期内据实结算后支付的合同款项不得超过采购包预算金额。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、售后服务

11.1 如在使用过程中发生故障报修，乙方需在当天内响应并提出解决方案。2小时内响

应，24小时内提出解决方案，2个工作日内予以维修或更换完毕，保证采购人正常使用，如遇甲方特殊需求情况，乙方应配合解决。

11.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切用。

十二、质量保证

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在保质期因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 退货处理：无条件退货，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内响应，24 小时内免费上门服务解决问题；若 24 小时内没有答复或处理问题或不能解决的，将提供相同规格的产品作代用品，以保证货物正常使用。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在 3 个工作日内验收，验收包括：数量、外观、质量、性能、匹配性等。所有产品应符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，同时有明确的制造商、生产日期、合格证等。若甲方使用过程中发生其他质量问题，乙方应保证售后。

13.2 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才作最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后做出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、保温、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、数量、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。经甲方初步验收合格后，在使用过程中发现乙方提供的货物品种、数量、规格、型号、技术参数、质量等不符合招标文件和国家及行业有关要求，或者存在假冒、伪劣的，属于严重违约，甲方有权要求乙方重新供货，同时乙方应当承担实际货值的 20% 的违约金。

15.5 在质保期内，乙方所供货物出现变质不能使用或严重影响使用效果的，由甲方对乙方提出索赔。

15.6 货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

15.7 试剂耗材在使用过程中出现质量问题应无条件退货或换货，并给予甲方相应的经济赔偿，如反复出现质量问题采购方有权终止合同，甲方在寻求技术支持时乙方应在 4 小时内给予应答，如需到达现场指导也应无偿提供服务。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向合同签订地法院起诉,合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜,遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份,具有同等法律效力,甲方、乙方及采购代理机构各执一份。

甲方(盖章):南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
地址:南京市建邺区嘉陵江东街3号

法定代表人或授权代表(签字):

联系电话:025-86673826


乙方(盖章):北京五洲东方科技发展有限公司

地址:北京市海淀区丹棱街1号院互联网金融中心 20F

法定代表人或授权代表(签字):

联系电话:010-82388866

签订日期 2026 年 7 月 27 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

【附件 1】

序号	货物名称	品牌	型号规格	产地	单位	单价最高限价（元）
1	ICP-MS 混合内标	安捷伦	100 mL	美国 /中国 /荷兰/ 德国	瓶	2591
2	ICP-MS 混合内标	安捷伦	100µg/mL, 100mL	美国 /中国 /荷兰/ 德国	支	2170
3	1.5mL 棕色螺口进样瓶	安捷伦	1.5mL, 100 个/盒	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	99
4	1.5mL 棕色钳口进样瓶	安捷伦	1.5mL, 100 个/盒	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	99
5	1/16 英寸 PEEK 手紧式接头	安捷伦	10/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	573
6	1/16 英寸三通	安捷伦	316 不锈钢, 低死体积	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	3251
7	10ppm 调谐液	安捷伦	10 ppm, 100 mL	美国 /中国 /荷兰/ 德国	瓶	3231
8	1L 透明流动相玻璃瓶	安捷伦	1L	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	166
9	1ppb 调谐液	安捷伦	500mL/瓶	美国 /中国 /荷兰/ 德国	瓶	3325
10	2L 透明流动相玻璃瓶	安捷伦	2L	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	447
11	7700/7800/8800 镍截取锥, x 透镜	安捷伦	1 包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	4991
12	7900/8900 镍截取锥, x 透镜	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5780
13	7900/8900 镍截取锥, x 透镜	安捷伦	1/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5780
14	AVF 60 GOLD 泵油	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	785
15	AdvanceBio RP-mAb C4 柱, 2.1×100 mm, 3.5µm	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	7350
16	AdvanceBio RP-mAb C4 柱, 4.6×150mm, 3.5µm	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	8007
17	Agilent Cool Clear 冷却液	安捷伦	7.6 L/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1585
18	Bond Elut HLB	安捷伦	200 mg, 6 mL 管	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	1364
19	C18-HD 柱芯	安捷伦	12.5×4.6mm 8/pk	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	1220
20	EMR 净化柱	安捷伦	50 个/盒	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	2951

21	Eclipse Plus C18 保护柱	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	1801
22	Eclipse Plus C18 柱	安捷伦	4.6 × 250 mm, 5 μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5738
23	Eclipse Plus C18 柱, 4.6 × 250 mm, 5 μm	飞诺美	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5738
24	Eclipse plus C18 色谱柱	飞诺美	4.6*150mm, 5um	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5145
25	FID 清洁工具包	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	560
26	FS 离子导入系统, 0.6 mm 内径, 180 mm	安捷伦	FS 离子导入系统, 0.6 mm 内径, 180 mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	13837
27	Gas Clean 气体净化载气	安捷伦	Gas Clean 气体净化载气	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	2444
28	HP-5 柱	安捷伦	30 m, 0.25 mm, 0.25 um	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5621
29	HP-5 柱	安捷伦	30 m, 0.32 mm, 0.25 um	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	6072
30	HP-5MS UI 柱	安捷伦	30m, 0.25mm, 0.25μm, Intμvo	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	8346
31	HP-5MS 柱, 30 m, 0.25 mm, 0.25 um	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	6341
32	HP-5MS 超高惰性柱	安捷伦	15 m, 0.25 mm, 0.25 um	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	4221
33	HP-5MS 超高惰性柱	安捷伦	30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	6915
34	HP-5MS 超高惰性柱 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	安捷伦	HP-5MS 超高惰性柱 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	6915
35	HP-5Q, 30 m, 0.25 mm, 0.25μm7 英寸柱架	安捷伦	HP-5Q, 30 m, 0.25 mm, 0.25μm7 英寸柱架	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	7208
36	HP-5ms 柱, 15 m, 0.25 mm, 0.25 μm, 7 英寸柱架	安捷伦	—	美国 /中国 /荷兰/ 德国	件	3870
37	HP-5ms 柱, 15 m, 0.25 mm, 1.00 um, 7 英寸柱架	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	3870
38	HP-5ms 气相色谱柱, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm, 7 英寸柱架	安捷伦	HP-5ms 气相色谱柱, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm, 7 英寸柱架	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	6341

39	HP-5ms 超高惰性柱, 30m, 0.32mm, 0.25um, 7 英寸柱架	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	7465
40	HP-FFAP 柱, 30 m, 0.32 mm, 0.25 um, 7 英寸柱架	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	6372
41	HP-VOC 柱, 60 m, 0.20 mm, 1.10 µm, 7 英寸 柱架	安捷伦	HP-VOC 柱, 60 m, 0.20 mm, 1.10 µm, 7 英寸柱架	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	10064
42	ICP-MS 镍采样锥	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5839
43	ICP-MS 镍采样锥	安捷伦	1/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5839
44	ICP-MS 调谐溶液	安捷伦	2%硝酸基质, 1µg/L; 500mL/ 瓶, 共 2 瓶	美国 /中国 /荷兰/ 德国	瓶	3325
45	ICPMS 蠕动泵管, 内 标, 蓝色/橙色	安捷伦	12/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1723
46	ICPMS 屏蔽套	安捷伦	7/8x00	美国 /中国 /荷兰/ 德国	份	2829
47	ICPMS 屏蔽片	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	份	5839
48	ICPMS 雾化器	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	7699
49	Intuvo 聚酰亚胺垫圈	安捷伦	5/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1048
50	PE 泵密封垫	安捷伦	2/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1638
51	PTFE Frits 5PK	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	369
52	PTFE 滤芯, 5/包	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	369
53	PTFE 滤芯 5 PK	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	369
54	Poroshell 120 EC-C18 柱, 2.1x50mm, 1.9um	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	7514
55	Poroshell120 EC-C8	安捷伦	4.6x100mm, 4µm, 带柱 ID	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5400
56	RP-18 色谱柱	安捷伦	5µm 4.6*150mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5145
57	SB-Aq 柱	安捷伦	4.6 × 250 mm, 5 µm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5619

58	SST 连接毛细管	安捷伦	60cm, 0.17mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	782
59	U 系列雾化器 (玻璃)	安捷伦	1/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	7699
60	VL C18-HD 保护柱	安捷伦	4.6*12mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	1220
61	ValueLab LC GP-C18 柱	安捷伦	4.6×150mm, 5µm, 120Å	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	2694
62	ValueLab LC GP-NH ₂ 柱,	安捷伦	4.6 × 250 mm, 5 µm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	3280
63	ZORBAX SB 80Å C18 柱	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	4935
64	Zorbax Eclipse plus C18 色谱柱	安捷伦	4.6*250mm, 5um	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5738
65	{2805 2806-50}Deuterium lamp w. RFID for VWD	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	6223
66	{2813 2814-45}Poroshell 120, PFP	安捷伦	4.6x100mm, 4µm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	5349
67	三卡头蠕动泵管线	安捷伦	灰色/灰色接头, 12/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	522
68	三聚氰胺固相萃取柱	安捷伦	200mg, 6mL, 30/ 包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1703
69	三通组件 pc 进样针 psd 120	安捷伦	1/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	6374
70	不粘连 BTO 进样隔 垫, 11 mm, 100/包	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1601
71	不起毛布, 23 × 23 cm, 100% 棉, 15/包	安捷伦	不起毛布, 23 × 23 cm, 100% 棉, 15/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	705
72	不起毛布, 无纺布	安捷伦	23 × 23 cm, 100% 棉, 15/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	705
73	不锈钢 Difflok 帽	安捷伦	MKI-MTD-1169	美国 /中国 /荷兰/ 德国	套	3603
74	不锈钢接头, 两通	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	380
75	不锈钢毛细管	安捷伦	0.17 × 400mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	519
76	二维液相紫外灯	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	10820
77	内插管	安捷伦	07673-40180	美国 /中国 /荷兰/ 德国	件	247
78	喷嘴, FID 喷嘴, 通用 接头	安捷伦	内径 0.011 英寸	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	732

79	固相微萃取纤维， SPME 纤维头 DVB/C-WR/PDMS/10， 灰色，3/包	安捷伦	固相微萃取纤维，SPME 纤维头 DVB/C-WR/PDMS /10，灰色，3/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	件	4531
80	固相萃取柱	安捷伦	QμEChERS 萃取 盐，带管，EN 方 法，50/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1682
81	固相萃取柱，15mL 分 散 SPE 试剂盒	安捷伦	用于分析多脂肪 样品，AOAC 方法	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	1682
82	固相萃取柱，BE 在线 SPE，PLRP-S	安捷伦	4.6x12.5mm，3/ 包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	2055
83	固相萃取柱，Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE	安捷伦	50/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	2252
84	固相萃取柱，Bond Elut NEXUS 柱，200 mg，6 mL，30/包	安捷伦	固相萃取柱， Bond Elut NEXUS 柱，200 mg，6 mL，30/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1952
85	固相萃取柱，Bond Elut Plexa PCX 柱	安捷伦	60mg，3mL，50/ 包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1227
86	固相萃取柱，Captiva EMR-Lipid	安捷伦	3mL，300mg， 100/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	2525
87	固相萃取柱， EMR-Lipid Bond Elut Polish 反萃管	安捷伦	50/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	628
88	固相萃取柱， QuEChERS dSPE GB23200.113	安捷伦	用于茶叶和调味 品	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	2892
89	固相萃取柱， QuEChERS 萃取管， AOAC 方法	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	1885
90	固相萃取纤维探头， SPME 纤维头组合 1	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	7757
91	在线过滤器滤芯 0.5 微米	安捷伦	5 个/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1502
92	在线过滤器组件	安捷伦	4.6 x 0.5	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	4023
93	在线过滤器组件， 2.1*0.2	安捷伦	在线过滤器组 件，2.1*0.2	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	4023
94	塑料垫圈，清洗密封垫 PE，用于 1290/1260/1220 液相 泵	安捷伦	1/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	606

95	塑料密封圈	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	48
96	塑料密封圈, 前密封垫圈, 用于快速连接接头和 Quick Turn 接头	安捷伦	塑料密封圈, 前密封垫圈, 用于快速连接接头和 Quick Turn 接头	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	48
97	塑料指形帽, 指型帽	安捷伦	15/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	43
98	塑料接头, 1/16 英寸手紧接头, PEEK	安捷伦	塑料接头, 1/16 英寸手紧接头, PEEK	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	229
99	塑料接头, 用于载气的 Ezylok 气体接头, 适用于 ICP-OES/MS 的同心雾化器	安捷伦	塑料接头, 用于载气的 Ezylok 气体接头, 适用于 ICP-OES/MS 的同心雾化器	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	347
100	塑料瓶架, 样品瓶架, 塑料, 用于 12 mm 钳口微量样品瓶, 5/包	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	772
101	塑料瓶盖, 瓶盖, 螺口, 蓝色, PTFE/红色硅橡胶隔垫, 100/包	安捷伦	5182-0717	美国 /中国 /荷兰/ 德国	件	213
102	塑料管, PEEK 管, 0.18 × 5000 mm, 1.6 mm	安捷伦	塑料管, PEEK 管, 0.18 × 5000 mm, 1.6 mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	672
103	塑料管, PTFE 溶剂管线, 5 m, 1.5 mm 内径, 3 mm 外径	安捷伦	塑料管, PTFE 溶剂管线, 5 m, 1.5 mm 内径, 3 mm 外径	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	328
104	塑料隔垫, 经预清洗的 40 mL 样品瓶隔垫, 72/包	安捷伦	塑料隔垫, 经预清洗的 40 mL 样品瓶隔垫, 72/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	966
105	安捷伦冷却液	安捷伦	3.8L*2	美国 /中国 /荷兰/ 德国	瓶	1585
106	安捷伦真空泵油	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	瓶	1078
107	安捷伦真空泵油, 45 Platinum, 0.946 升	安捷伦	安捷伦真空泵油, 45 Platinum, 0.946 升	美国 /中国 /荷兰/ 德国	件	766
108	安捷伦真空泵油, 68 Platinum	安捷伦	1 夸脱	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	766
109	安捷伦自动进样针	安捷伦	内径 1.0 mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	2987

110	安捷伦进样小瓶配套 内插管	安捷伦	5181-1270	美国 /中国 /荷兰/ 德国	件	984
111	密封垫圈	安捷伦	0.4 mm VG, 用于 0.1–0.25 mm 色 谱柱, 10/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	659
112	密封垫圈, 0.4 mm VG, 用于 0.1–0.25 mm 色 谱柱, 10/包	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	659
113	密封垫圈, 0.5 mm VG, 0.32 mm 色谱柱, 10/ 包	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	623
114	密封垫, 分流平板, 超 高惰性, 带垫圈	安捷伦	密封垫, 分流平 板, 超高惰性, 带垫圈	美国 /中国 /荷兰/ 德国	套	492
115	带 PTFE 滤芯的短放 空阀	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	3775
116	常量矩形比色皿, 石 英, 配对, PTFE 盖, 10mm 光程, 3500µL, 2/包	安捷伦	常量矩形比色 皿, 石英, 配对, PTFE 盖, 10mm 光程, 3500µL, 2/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	2257
117	快速转接头	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	2947
118	快速连接组件, InfinityLab 快速连接 组件, 不锈钢, 0.17x105mm	安捷伦	快速连接组件, InfinityLab 快速 连接组件, 不锈 钢, 0.17x105mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	2960
119	快速连接组件, Quick Connect, 不锈钢, 0.12x105mm	安捷伦	快速连接组件, Quick Connect, 不锈钢, 0.12x105mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	2947
120	惰性 Difflok 帽	安捷伦	MKI-MTD-1204	美国 /中国 /荷兰/ 德国	套	7639
121	截取锥, 7900/8900 镍 截取锥, x 透镜, 1/ 包	安捷伦	截取锥, 7900/8900 镍截 取锥, x 透镜, 1/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	5780
122	手拧式凸缘色谱柱螺 帽, 用于 MSD	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	966
123	手拧式色谱柱螺母部 件, 色谱柱螺帽组件, 手紧式	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	874
124	果蔬 quchers 净化包 (核心产品)	博纳艾杰 尔	50 个/盒	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	1775
125	果蔬 quchers 提取包	安捷伦	50 个/盒	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	1885

126	柱塞杆密封垫, 用于 1100/1200 和 1050	安捷伦	2/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1208
127	样品瓶盖, 隔垫, 螺口, 18mm, 银色磁性, PTFE/硅橡胶耐高温隔 垫	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1125
128	样品瓶盖, 隔垫, 钳口, 20mm, 银色磁性, PTFE/硅橡胶耐高温隔 垫	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	613
129	样品瓶盖, 黑色, 螺口, 固定, PTFE/硅橡胶, 2 mL, 1000/包	安捷伦	样品瓶盖, 黑色, 螺口, 固定, PTFE/ 硅橡胶, 2 mL, 1000/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	件	565
130	样品瓶, 样品瓶, 螺口, 顶空, 棕色, 20 mL, 23 × 75 mm	安捷伦	100/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	906
131	样品瓶, 样品瓶, 钳口, 顶空, 棕色, 带刻度标 记和书写签, 平底	安捷伦	10mL, 100/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	415
132	样品瓶, 样品瓶, 钳口, 顶空, 棕色, 带刻度标 记和书写签, 平底	安捷伦	20mL, 100/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	481
133	样品瓶, 样品瓶, 钳口, 顶空, 透明, 带刻度标 记和书写签, 平底	安捷伦	20mL, 100/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	415
134	样品瓶, 螺口, 棕色, 带书写签	安捷伦	2 mL, 100/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	99
135	样品瓶, 螺口, 棕色, 带书写签, 2 mL, 10000/包	安捷伦	样品瓶, 螺口, 棕色, 带书写签, 2 mL, 10000/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	8538
136	样品瓶, 螺口, 透明, 带书写签, 2 mL, 10000/包	安捷伦	样品瓶, 螺口, 透明, 带书写签, 2 mL, 10000/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	件	9639
137	样品锥, ICP-MS 镍采 样锥, 1 包	安捷伦	样品锥, ICP-MS 镍采样锥, 1 包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	5839
138	橡胶护套, 机械臂手指 端盖	安捷伦	用于 7693	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	561
139	止回阀, 1260 Infinity 出口阀	安捷伦	N 型	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	5872

140	毛细管, InfinityLab 快速连接毛细管, 不锈钢, 0.12x105mm	安捷伦	毛细管, InfinityLab 快速连接毛细管, 不锈钢, 0.12x105mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	592
141	毛细管, 不锈钢	安捷伦	0.17mmx700 S/S, 泵到进样器, 用于 2 机架配置	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	749
142	毛细管, 不锈钢毛细管	安捷伦	0.12 × 50 mm, 带长套管	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	782
143	毛细管, 不锈钢毛细管	安捷伦	0.17 mm 内径, 150 mm, 无接头	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	665
144	毛细管, 不锈钢毛细管	安捷伦	0.17 × 120 mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	757
145	毛细管, 不锈钢毛细管	安捷伦	0.17 × 300 mm, S/SX 接头	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	565
146	毛细管, 不锈钢毛细管, 0.17 mm × 400 S/S, 泵到进样器	安捷伦	毛细管, 不锈钢毛细管, 0.17 mm × 400 S/S, 泵到进样器	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	723
147	毛细管, 不锈钢连接毛细管	安捷伦	0.17mm, 60cm, 用作出口毛细管或连接泵到进样器	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	350
148	毛细管, 管线, 不锈钢	安捷伦	0.17 mm 内径, 280 mm, 无接头	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	350
149	气相进样口不分流衬管	安捷伦	25 个/盒	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	6816
150	气相进样口分类衬管	安捷伦	25 个/盒	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	522
151	氘灯, 8 针, 带 RFID, 用于 DAD	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	10820
152	氘灯, 带 RFID, 用于 DAD/MWD	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	9556
153	氨基柱	安捷伦	250*4.6*5μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	3280
154	波长校正液(OES)	安捷伦	500 mL, 50 ppm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	瓶	4834
155	注射器, ALS 进样针	安捷伦	10 μL, 固定式针头, 23-26s/42/锥形针尖	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	497
156	注射器, CTC RTC 顶空固定针头进样针 2.5mL, PTFE 头, 23/65/侧孔	安捷伦	注射器, CTC RTC 顶空固定针头进样针 2.5mL, PTFE 头, 23/65/侧孔	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	2323

157	注射器，蓝色系列	安捷伦	10μL，固定式针头，23-26s/42/锥形，PTFE 头推杆	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	4399
158	注射器，蓝色系列进样针 10μL，固定针头，23-26/42/锥形，PTFE 头推杆	安捷伦	注射器，蓝色系列进样针 10μL，固定针头，23-26/42/锥形，PTFE 头推杆	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	773
159	注射器，蓝色系列进样针，10uL，固定针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	3607
160	注射器，进样针，10μL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包	安捷伦	注射器，进样针，10μL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	2849
161	测试试剂，ESI-L 低浓度调谐混标	安捷伦	100 mL	美国 /中国 /荷兰/ 德国	瓶	2141
162	测试试剂，ESI-L 低浓度调谐混标，100 mL	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	2141
163	测试试剂，ESI-L 低浓度调谐混标，100 mL	安捷伦	测试试剂，ESI-L 低浓度调谐混标，100 mL	美国 /中国 /荷兰/ 德国	瓶	2141
164	润滑剂，机械泵用油，Edwards Ultragrade, 1L	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	296
165	溶剂瓶，InfinityLab 溶剂瓶，棕色，1000 mL	安捷伦	溶剂瓶，InfinityLab 溶剂瓶，棕色，1000 mL	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	417
166	溶剂瓶，InfinityLab 溶剂瓶，透明，1000 mL，带盖	安捷伦	溶剂瓶，InfinityLab 溶剂瓶，透明，1000 mL，带盖	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	196
167	溶剂过滤头	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	1102
168	热解涂层间隔管	安捷伦	10/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	4493
169	用于 58/5900 ICP-OES 的进气口过滤器滤芯	安捷伦	用于 58/5900 ICP-OES 的进气口过滤器滤芯	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	515
170	用于 AA 的 VGA-77 气液分离器	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	6408
171	用于 G1321A 荧光检测器的闪烁灯	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	7624

172	用于采样锥的石墨垫圈	安捷伦	3/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	677
173	石墨垫圈, 密封垫圈, 短型, 内径 0.5mm, 适用于 0.1 至 0.32mm, 10/包	安捷伦	石墨垫圈, 密封垫圈, 短型, 内径 0.5mm, 适用于 0.1 至 0.32mm, 10/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	536
174	离子源芯, 灯丝	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	1826
175	离子源芯, 灯丝, 高温, EI 离子源	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1826
176	离子源芯, 灯丝, 高温, EI 离子源	安捷伦	离子源芯, 灯丝, 高温, EI 离子源	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	1826
177	紫外灯	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	9556
178	聚丙烯管, 外径 16 mm, 125 mm, 1000/盒	安捷伦	聚丙烯管, 外径 16 mm, 125 mm, 1000/盒	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1522
179	自动进样器定量管	安捷伦	100 μ L, 用于 1260 自动进样器和 1290II 样品瓶进样器	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	669
180	色谱柱 Poroshell120 HILIC-Z, 2.1 $\times$ 100mm, 2.7 μ , T	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	10327
181	色谱柱 Poroshell120 HILIC-Z, 3 $\times$ 150mm, 2.7 μ , T	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	10794
182	色谱柱 Poroshell120 HILIC-Z, 4.6 $\times$ 150mm, 2.7 μ , T	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	10794
183	色谱柱 RRHD Eclipse Plus 95Å C18, 3 $\times$ 150mm1.8 μ	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	7493
184	色谱柱 RRHD Eclipse Plus 95Å C18, 3 $\times$ 50mm1.8 μ m	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5896
185	色谱柱 RRHD EclipsePlus 95Å C182.1 $\times$ 100mm1.8 μ	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	6146
186	色谱柱 ZORBAX Bonus RP 80Å 色谱柱 2.1 $\times$ 100mm, 3.5 μ m	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5070
187	色谱柱 ZORBAX Original 70Å NH2	安捷伦	5 μ m, 4.6 $\times$ 250mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5222

188	色谱柱 ZORBAX PrepHT Rx-C8, 21.2×250mm, 7μm	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	27479
189	色谱柱, DB-1ms 超高 惰性柱, 30m, 0.25mm, 0.25μm, 7 英寸柱架	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	6722
190	色谱柱, DB-35ms 柱, 30m, 0.25mm, 0.25μm, 7 英寸柱架	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	6341
191	色谱柱, DB-5ms 柱, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm, 7 英寸柱架	安捷伦	色谱柱, DB-5ms 柱, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm, 7 英寸柱架	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	6341
192	色谱柱, DB-5ms 超高 惰性柱, 30m, 0.25mm, 0.25μm, 7 英寸柱架	安捷伦	色谱柱, DB-5ms 超高惰性柱, 30m, 0.25mm, 0.25μm, 7 英寸柱 架	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	6915
193	色谱柱, DB-624 柱	安捷伦	30 m, 0.32 mm, 1.80 μm, 7 英寸 柱架	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	6665
194	色谱柱, DB-624 柱, 60 m, 0.25 mm, 1.40 μm, 7 英寸柱架	安捷伦	色谱柱, DB-624 柱, 60 m, 0.25 mm, 1.40 μm, 7 英寸柱架	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	10064
195	色谱柱, DB-FFAP 柱, 30m, 0.32mm, 1.00μm, 7 英寸柱架	安捷伦	色谱柱, DB-FFAP 柱, 30m, 0.32mm, 1.00μm, 7 英寸柱 架	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	6372
196	色谱柱, Eclipse Plus 95Å C18 柱	安捷伦	4.6x150mm, 5μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5145
197	色谱柱, Eclipse Plus 95Å C18 柱, 4.6x250mm, 5μm	安捷伦	色谱柱, Eclipse Plus 95Å C18 柱, 4.6x250mm, 5μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5738
198	色谱柱, Eclipse XDB 80Å C18 柱, 2.1x150mm, 3.5μm	安捷伦	色谱柱, Eclipse XDB 80Å C18 柱, 2.1x150mm, 3.5μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5786
199	色谱柱, Hi-Plex Ca 色 谱柱	安捷伦	7.7 x 300 mm, 8 μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	11553
200	色谱柱, Poroshell 120 EC-C8 柱	安捷伦	4.6x100mm, 4μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5400

201	色谱柱, Prep 100Å C18 柱, 30 x 250 mm, 10 μm	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	47692
202	色谱柱, Rx-SIL 保护柱 芯	安捷伦	4.6 mm × 12.5 mm, 4/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1902
203	色谱柱, SB-C18 保护 柱芯	安捷伦	4.6 mm × 12.5 mm, 4/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	1902
204	色谱柱, ZORBAX 300Å SCX 色谱柱, 4.6 x 250 mm, 5 μm	安捷伦	色谱柱, ZORBAX 300Å SCX 色谱 柱, 4.6 x 250 mm, 5 μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	5700
205	色谱柱, ZORBAX Extend 80Å C18, 2.1x50mm, 1.8μm	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5380
206	色谱柱, ZORBAX Rx-SIL 柱	安捷伦	5μm, 4.6x250mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	2370
207	色谱柱, ZORBAX SB 300 C8 柱, 2.1x150mm, 3.5μm	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5671
208	色谱柱, ZORBAX SB 80Å C18 柱	安捷伦	2.1x100mm, 3.5μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	4935
209	色谱柱, ZORBAX SB 80Å C18 柱, 2.1x100mm, 3.5μm	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	4935
210	色谱柱, ZORBAX SB 80Å C18 柱, 2.1x100mm, 3.5μm	安捷伦	色谱柱, ZORBAX SB 80Å C18 柱, 2.1x100mm, 3.5μm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	4935
211	色谱柱, ZORBAX SB 80Å C18 柱, 2.1x50mm1.8μm	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5946
212	色谱柱, ZORBAX SB 80Å C18 柱, 4.6x250mm, 5μm	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5619
213	色谱柱, ZORBAX SB 80Å C8 柱, 2.1x150mm, 3.5μm	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	5786
214	茶叶 quchers 净化包	安捷伦	50 个/盒	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	2892
215	茶叶 quchers 提取包	安捷伦	50 个/盒	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	1682
216	蠕动泵管, PVC, 白色/ 白色, 12/包	安捷伦	内径 1.3mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	364
217	蠕动泵管, PVC, 白色/ 白色, 12/包	安捷伦	内径 1.65mm	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	364

218	蠕动泵管, PVC, 白色/ 白色, 12/包	安捷伦	蠕动泵管, PVC, 白色/白色, 12/ 包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	364
219	蠕动泵管, PVC, 蓝色/ 蓝色, 12/包	安捷伦	蠕动泵管, PVC, 蓝色/蓝色, 12/ 包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	364
220	衬管, UI, 不分流, 单 锥, 玻璃毛	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	420
221	衬管, 超高惰性, 通用, 低压降, 带玻璃毛	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	522
222	调谐校准化合物, PFTBA (FC-43)	安捷伦	调谐校准化合 物, PFTBA (FC-43)	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	764
223	过滤器, Gas Clean 气 体净化过滤器, 载气	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	2444
224	过滤器, ValueLab, PTFE-Q, 25mm, 0.45µm, 100/包	安捷伦	5191-4297	美国 /中国 /荷兰/ 德国	件	206
225	过滤器, 玻璃过滤器, 溶剂入口	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	548
226	过滤器, 玻璃过滤器, 溶剂入口	安捷伦	过滤器, 玻璃过 滤器, 溶剂入口	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	548
227	过滤管, 大容量通用捕 集阱, 氮气	安捷伦	1/8 英寸, 250p	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	3600
228	过滤管, 大容量通用捕 集阱, 氮气, 1/8 英寸, 250 psig	安捷伦	过滤管, 大容量 通用捕集阱, 氮 气, 1/8 英寸, 250 psig	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	3600
229	过滤管, 大容量通用捕 集阱, 氮气, 1/8 英寸, 300 psig	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	3600
230	过滤管, 大容量通用捕 集阱, 氮气, 1/8 英寸, 250 psig	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	3600
231	过滤管, 大容量通用捕 集阱, 氮气, 1/8 英寸, 250 psig	安捷伦	过滤管, 大容量 通用捕集阱, 氮 气, 1/8 英寸, 250 psig	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	3622
232	过滤管, 氧气/水分捕 集阱, 1/8 英寸	安捷伦	过滤管, 氧气/水 分捕集阱, 1/8 英寸	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	1454
233	过滤管, 烃类捕集阱, 1/8 英寸, 200 cc	安捷伦	过滤管, 烃类捕 集阱, 1/8 英寸, 200 cc	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	1637

234	过滤芯, PTFE 滤芯, 5/包	安捷伦	过滤芯, PTFE 滤芯, 5/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	369
235	进样口衬管, 超高惰 性, 不分流, 单细径锥, 带玻璃毛,	安捷伦	25/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	6816
236	进样衬管, Micro ECD 混合衬管	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	507
237	进样衬管, 衬管, UI, 不分流, 单细径锥, 玻 璃毛	安捷伦	进样衬管, 衬管, UI, 不分流, 单细 径锥, 玻璃毛	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	420
238	进样衬管, 进样口衬 管, 超高惰性, 不分流, 直型, 0.75mm 内径, 用于 SPME	安捷伦	进样衬管, 进样 口衬管, 超高惰 性, 不分流, 直 型, 0.75mm 内 径, 用于 SPME	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	416
239	进样衬管, 进样口衬 管, 超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛	安捷伦	进样衬管, 进样 口衬管, 超高惰 性, 分流, 低压 降, 带玻璃毛	美国 /中国 /荷兰/ 德国	根	522
240	进样针	安捷伦	10 μ L, 23/26 号, GT, FN, 锥形	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	606
241	进样针	安捷伦	10 μ L, PTFE 针 头, FN 23-26/42/HP	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	773
242	进样针	安捷伦	10 μ L, T/FN/PTFE 针头, 23-26s/42/HP	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	3570
243	进样针	安捷伦	100 μ L, 用于 PSD 95/96/97/100	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	2668
244	进样针座组件, PEEK	安捷伦	0.17mm, 用于 1260 Infinity 自 动进样器	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	1909
245	进样针部件	安捷伦	Agilent 1260 Infinity 自动进样 器针头	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	1469
246	进样针, 雾化器针头工 具包	安捷伦	316 不锈钢, 包括 针头支架、密封 垫圈和 ESI 喷雾 针	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	2865
247	针座, 高压 PEEK 针座, 0.12mm, 用于 G7167 Multisampler	安捷伦	针座, 高压 PEEK 针座, 0.12mm, 用于 G7167 Multisamp ler	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	3167

248	阀芯	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	2352
249	陶瓷均质子	安捷伦	50mL, 100/pk	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	375
250	雾化器, U 系列 Seaspray 雾化器 (玻 璃), 1/包	安捷伦	雾化器, U 系列 Seaspray 雾化器 (玻璃), 1/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	个	8689
251	预开口瓶盖	安捷伦	1000 个/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	包	606
252	高性能 ZORBAX 保护 柱接头工具包	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	2370
253	样品瓶	安捷伦	5182-0716, 螺口, 2 mL, 棕色, 带 书写签, 经认证, 100/包	美国 /中国 /荷兰/ 德国	件	222
254	玻璃过滤器, 溶剂入口	安捷伦	40 μ m	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	565
255	螺口样品瓶	安捷伦	5182-051	美国 /中国 /荷兰/ 德国	件	222
256	过滤器, 玻璃过滤器, 溶剂入口	安捷伦	/	美国 /中国 /荷兰/ 德国	盒	548
257	透明溶剂瓶	安捷伦	1000mL 不带盖	中国	盒	107
258	样品瓶, 钳口, HS, 20 mL, 透明, 100/包	安捷伦	20 mL, 透明, 100/ 包	中国	包	244

中
國
人
民
大
學